



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

- 条码产品**
- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
 - 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
 - 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
 - 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 不干胶标签
 - 激光打印标签
 - 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
 - 条码打印软件
 - 条码检测仪
 - 条码打印机配件

美国SYMBOL DS6878-HC卫生保健用无线二维成像仪



SYMBOL DS6878-HC卫生保健用无线二维成像仪

它无与伦比的功能集合可满足卫生保健机构的独特要求。直观且符合人体工程学的设计，再加上对条码和其它图像的迅速、可靠的捕捉能力，让医护人员始终将注意力放在患者身上，而不用担心出现技术问题。

特性和优点

按设计可部署于带滑轮的电脑或工作站上（COW 或 WOW

USB 充电功能再也不需要额外电源，而且消除了通常令人头疼的电缆管理问题，让您轻轻松松地将无线扫描仪安装到医用推车、电脑推车或工作站（COW 或 WOW）上；本产品支持水平或垂直安装，让您能够更灵活地安排工作台面，保持台面的整洁，并使扫描仪始终处于方便拿取和充电的位置

可使用消毒剂

本产品拥有 IP43 等级的密封性，配备了特别设计的塑料外壳，不仅保证了擦拭表面时的安全性，而且还可以使用多种刺激性化学品清洗（请参阅“规格表”，了解允许使用的清洁剂）

轻便的人体工程学设计

无论手掌大小都可以轻松掌握；减轻疲劳；在执行高强度的扫描任务时，能够确保全天扫描的舒适性，使工作效率丝毫不受影响

超强的耐用性

符合摩托罗拉行业最佳的耐摔规格（从 6 英尺/1.8m 的高度跌落至混凝土地面仍安然无恙），并达到 IP43 等级的密封性，这一切都确保了产品即使在日常生活中发生溅水、摔落或碰撞情况，也能可靠地正常工作

全面的高进数据捕捉能力

捕捉一维和二维条码、签名以及驾驶执照和保险卡等证件，还能捕捉用于身份识别的面部图像和视频镜头等等；不必再购买多种类型的设备；支持创建和维护电子病历（EMR）

以超高的性能扫描所有条码

内部集成了革命性的摩托罗拉 SE4500 成像仪，消除了二维扫描中常见的性能降级现象，它能够：在扫描一维和二维条码时达到类似激光的性能；快速准确地捕捉质量较差甚至损坏的条码；实现真正的全向扫描，不必再将成像仪对准条码，更加符合人体工程学，并保证了工作效率

具备 EDR 的 Bluetooth v2.1

提供与扫描仪基站的安全无线连接，带来无线的便利性和安全性

支持 RSM（远程扫描仪管理）

支持基于网络远程管理所有地点的设备，降低总拥有成本

支持 123Scan2 扫描仪配置工具

通过基于向导的免费 PC 软件工具，让您快速且轻松地定制您的设置选项

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

